TEGUFLEX® P HP

GENERAL INDUSTRY



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

TEGUFLEX® P HP är lämplig för en mängd olika tillämpningar, inklusive värmesystem, industrianläggningar med varmt vatten, ånga och varmluft etc. TEGUFLEX® P HP består av en speciell EPDM-kvalitet, avsedd för höga temperaturer. Den unika armeringen är resistent mot hydrolisys och tål därför höga temperaturer i kombination med fukt och vatten. Detta säkerställer egenskaperna under en lång livslängd.

EGENSKAPER

- Kompenserar termisk förlängning,
- Isolerar vibrationer
- Absorberar trycksteg
- Korrigerar feljusteringar
- Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM special, svart, räfflad.
Armering: aramid.
Yttergummi: EPDM special, svart, slät.
Temperaturområde: -35 °C till 130 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål. Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc. Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year



CE 0056
MOD: H
TEGUFLEX HP
TRELLEBORG



ID mm	PN	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order styck
32.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	S2151721	¤
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507249	1
40.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	2151722	¤
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507250	1
50.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.7	S2151723	¤
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507251	1
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507312	1
80.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5012547	1
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507252	1
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	S1767105	1
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507253	1
125.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.4	5012183	¤
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507254	1
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1767106	¤
200.0	10	10	30	130	30	20	20	15	0.3	0507256	¤
200.0	16	10	30	130	30	20	20	15	0.3	0507255	1
250.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	2151820	¤
250.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	2151790	¤
300.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	0507257	¤
300.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	2151800	¤

¤ Begränsad lagerhållning.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING