

TEGUFLEX® W PURPLE



**CHEMICALS &
PHARMACEUTICALS**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Mycket aggresiva kemiska produkter upp till 150 °C.

EGENSKAPER

- ¹ Kompenserar termisk förlängning
- ¹ Isolerar vibrationer
- ¹ Absorberar trycksteg
- ¹ Korrigerar feljusteringar
- ¹ Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: FKM, svart, råfflad.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: FKM, svart, slät.

Temperaturområde: -15 °C till 150 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H

TEGUFLEX W



TRELLEBORG

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS		TEGUFLEX® W PURPLE											
ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order styck		
80.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.5	0507564	∞		
												∞ Begränsad lagerhållning.	

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING