

# PULSOR VIB



## CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Betongvibratorer



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skyddar kablar mellan motor och vibrationshuvud på betongvibratorer.

Används för att driva komprimerad luft till den vibrerande kroppen.

### EGENSKAPER

- <sup>1</sup> Kinkbeständig
- <sup>1</sup> Resistent mot töjning.

### TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/SBR, svart, slät, lätt oljebeständig.

Armering: slitstark textilarmering.


Yttergummi: SBR/CR, svart, vävmönstrat, nötnings-, ozon och väderbeständig.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.



TRELLEBORG

**PULSOR VIB**



|  <b>CONSTRUCTION &amp; INFRASTRUCTURE</b> |                        |          | <b>PULSOR VIB</b>      |                        |                          |  |            |            |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| ID<br>mm                                                                                                                  | GODSTJOCKL<br>EK<br>mm | YD<br>mm | ARBETSTRYC<br>K<br>bar | SPRÄNGTRYC<br>K<br>bar | BÖJNINGS-<br>RADIE<br>mm | VIKT<br>kg/m                                                                      | LÄNGD<br>m | ARTIKEL NR | LAGER (i)<br>eller min.<br>order<br>m |
| 19.0                                                                                                                      | 6 ±0.5                 | 31.0     | 10                     | 40                     | 100                      | 0.62                                                                              | 40         | 5513544    | 200                                   |
| 25.0                                                                                                                      | 7 ±0.5                 | 39.0     | 10                     | 40                     | 125                      | 0.95                                                                              | 40         | 5513545    | 200                                   |
| Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).                                                                             |                        |          |                        |                        |                          |                                                                                   |            |            |                                       |

