

PROJECTOR 120



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Puts- och betongsprutslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Våtsprutning av fasader med murbruk, blandad betong och andra våta produkter.

Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

EGENSKAPER

- † Högt arbetstryck.
- † Låg vikt, flexibel och lätthanterlig.
- † Slitagebeständig innertub.
- † Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.


Elektriska egenskaper: antistatisk tub.

Särskilda egenskaper: innertubens avnötning <40mm³ enligt till ISO 4649.



TRELLEBORG

PROJECTOR 120 WP 40 BAR





ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGSS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
19.0	6	31.0	40	120	150	0.27	40	5513550	200
25.0	7	39.0	40	120	200	0.85	40	5513551	1
30.0	7	44.0	40	120	240	1	40	5513552	200
32.0	8	48.0	40	120	260	1.22	40	5513553	1
35.0	7	49.0	40	120	280	1.12	40	5513554	1
38.0	8	54.0	40	120	300	1.45	40	5513564	1
40.0	7.5	55.0	40	120	310	1.53	40	59006802	200
50.0	9	68.0	40	120	410	2.01	20	59006804	1
50.0	9	68.0	40	120	410	2.01	40	5513557	1
60.0	10	80.0	40	120	480	2.66	40	5513558	160
63.0	10	83.0	40	120	500	2.77	40	5513559	160
65.0	10	85.0	40	120	520	2.84	20	59006805	200
65.0	10	85.0	40	120	520	2.84	40	5513560	1
76.0	10	96.0	40	120	600	3.31	40	5513561	160
90.0	12	114.0	40	120	720	4.45	20	59006806	1
102.0	14	130.0	40	120	800	5.67	40	5513563	160

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).