

OIL 10 SD



OIL & GAS

Olja och petroleum
Bulktransport



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug- och tryckslang för syntetisk olja och villaolja upp till 50% aromathalt.

Rekommenderas inte för användning av standard- eller biobränslen.

TEKNISK BESKRIVNING


Innertub: NBR syntetiskt gummi, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: NBR/SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 10^6 \Omega/m$.



**OIL & GAS****OIL 10 SD**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
19.0	29.0 ±1	10	30	0.9	80	0.51	40	5513629	1
51.0	64.0 ±1	10	30	0.9	200	1.64	40	5513633	1
76.0	90.0 ±1	10	30	0.9	320	2.71	40	5513635	1
152.0	172.0 ±1.2	10	30	0.9	610	7.82	40	5513638	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

