AQUA 10 FG

GENERAL INDUSTRY



Kylarslang

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Industrikylslang med glasfiberarmering.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Icke-ledande EPDM, vit, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: glasfiberväv, beige.
Temperaturområde: -30°C till +100°C. +550°C värmestrålning.
Elektriska egenskaper: R>$10^{8}\Omega$/m.



GENERAL INDUSTRY | **AQUA 10 FG**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (↓) eller min. order m
19.0	31.0 ±1	10	30	160	0.64	40	5503640	160
25.0	37.0 ±1	10	30	200	0.83	40	5503641	200
38.0	52.0 ±1.2	10	30	310	1.3	40	5503642	200
51.0	65.0 ±1.2	10	30	450	1.75	40	5503643	160
63.0	79.0 ±1.2	10	30	560	2.55	40	5503644	160
102.0	119.0 ±1.2	10	30	1020	3.97	40	5503639	160

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).