

ABRA 12



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Blästringsslangar
Puts- och betongsprutslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slang, med hög nötningsbeständighet, som används för sandblästring (sand, stålkulor, sten), sprutning av murbruk och betong samt torra produkter (gips, puts och färdigblandad betong).

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.


Elektriska egenskaper: ledande innertub.

Särskilda egenskaper: väderbeständigt <50mm³ enligt ISO 4649.



TRELLEBORG

ABRA 12



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE		ABRA 12						
ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
13.0	27.0 ±1.2	12	36	104	0.5	40	5513728	1
16.0	30.0 ±1.2	12	36	130	0.61	40	5513729	1
19.0	33.0 ±1.2	12	36	160	0.71	40	5513730	1
25.0	39.0 ±1.2	12	36	200	0.83	40	5513731	1
32.0	48.0 ±1.2	12	36	260	1.17	40	5513732	1
38.0	56.0 ±1.2	12	36	300	1.8	40	5513733	1
51.0	71.0 ±1.2	12	36	410	2.22	40	5513734	1
63.0	85.0 ±1.6	12	36	510	2.94	40	5513735	1
76.0	100.0 ±1.6	12	36	610	3.73	40	5513736	1
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).								