

TRUCK 7 FOOD



**BULK MATERIALS
HANDLING**

Bulktransportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Transportslang för slitande livsmedel som säd och PVC-granulat.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Naturgummi, vit, slät.

Armering: Syntetisk textil och avledarvajer.

Yttergummi: SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat.


Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004.



FDA 21 CFR 177.2600.





ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÅNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
75.0	93.0 ± 1.2	7	21	2.79	40	5513671	1
90.0	102.0 ± 1.2	7	21	2.14	40	5513672	1
100.0	118.0 ± 1.2	7	21	3.8	40	5513673	1
102.0	122.0 ± 1.2	7	21	4.32	40	5513715	1
110.0	123.0 ± 1.2	7	21	2	40	5503293	1
127.0	144.0 ± 1.2	7	21	4.02	40	5513674	80

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

