TRUCK 10 SD

BULK MATERIALS HANDLING

Bulktransportslangar
Sug- och tryckslang




ANVÄNDNINGSOMRÅDE


Sug- och tryckslang för slitande material som cement, sand etc.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Naturgummi, svart, slät.
Armering: syntetisk textil, inbäddad stålspiral, avledarvajer.
Yttergummi: SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.
Elektriska egenskaper: ledande innertub.



BULK MATERIALS HANDLING | **TRUCK 10 SD**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
76.0	98.0 ±1.6	10	30	0.9	320	4.1	40	5513675	l
90.0	108.0 ±1.6	10	30	0.9	360	4.18	40	5513676	80
102.0	126.0 ±1.6	10	30	0.9	410	5.9	40	5513677	l
127.0	153.0 ±1.6	10	30	0.9	510	8.8	40	5513678	80
152.0	178.0 ±1.6	10	30	0.9	610	10.4	40	5513679	l

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).