AQUA 10

AGRICULTURE

Vatten
Avtappning




ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avtappningsslang (flatrullbar från ID 51), för bevattning, industri- eller avloppsvatten.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: SBR, svart, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.



AGRICULTURE | **AQUA 10**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
25.0	33.0 ±1	10	30	0.49	40	5503679	200
32.0	40.0 ±1	10	30	0.61	40	5503681	200
38.0	46.0 ±1	10	30	0.74	40	5503682	l
51.0	59.0 ±1	10	30	0.97	40	5503683	l
63.0	71.0 ±1	10	30	1.18	40	5503684	240
76.0	84.0 ±1	10	30	1.37	40	5503685	l
102.0	111.0 ±1	10	30	2	40	5503674	l
127.0	137.0 ±1	10	30	2.89	40	5503675	120
152.0	161.0 ±1	10	30	3.28	40	5503676	l
203.0	215.0 ±1	10	30	6.1	40	5503677	l

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

TRELLEBORG