

AQUA 20



AGRICULTURE

Eau
Refoulement



APPLICATIONS

Tuyau de refoulement d'eau pour un usage intensif destiné à l'irrigation, aux eaux usées et industrielles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.


Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +80 °C.



TRELLEBORG

AQUA 20



 AGRICULTURE		AQUA 20					
DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde m
25.0	35.0 ±1	20	60	0.71	40	5503689	200
32.0	42.0 ±1	20	60	0.95	40	5503690	200
38.0	48.0 ±1	20	60	1.08	40	5503691	200
51.0	61.0 ±1	20	60	1.22	40	5503692	200
63.0	74.0 ±1	20	60	1.71	40	5503693	1
76.0	87.0 ±1	20	60	1.9	20	59007840	1
76.0	87.0 ±1	20	60	1.9	40	5503694	160
80.0	91.0 ±1	20	60	2.09	20	59007841	160
80.0	91.0 ±1	20	60	2.09	40	5503721	160
90.0	101.0 ±1	20	60	2.39	20	59007842	160
90.0	101.0 ±1	20	60	2.39	40	5503722	160
102.0	114.0 ±1	20	60	2.8	20	59007843	160
102.0	114.0 ±1	20	60	2.8	40	5503686	∅
152.0	168.0 ±1	18	54	9.13	20	59007845	1
152.0	168.0 ±1	18	54	9.13	40	5503687	120
203.0	223.0 ±1	18	54	14.7	40	5503688	40
Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).							∅ Selon disponibilité.


TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING