

AQUA 10 INDUS



GENERAL INDUSTRY

Eau
Refoulement



APPLICATIONS

Refoulement d'eau dans les environnements difficiles de l'industrie, l'agriculture et le bâtiment.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30°C à +80°C.



**GENERAL INDUSTRY****AQUA 10 INDUS**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (i) ou min. de cde m
25.0	35.0 ±1	10	30	200	0.62	40	5503724	200
38.0	50.0 ±1	10	30	320	1.11	40	5503726	200
51.0	64.0 ±1.2	10	30	510	1.51	40	5503727	800
63.0	77.0 ±1.2	10	30	630	2	40	5503728	160
76.0	90.0 ±1.2	10	30	760	2.51	40	5503729	160
90.0	104.0 ±1.2	10	30	900	2.82	40	5503730	160
102.0	116.0 ±1.2	10	30	1100	3.09	40	5503731	160
127.0	142.0 ±1.2	10	30	1300	4.25	40	5503732	120
152.0	168.0 ±1.2	10	30	1600	5.43	40	5503733	120

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

