AQUA 10 INDUS

GENERAL INDUSTRY




Vatten
Avtappning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kraftig avtappningsslang för tuffa applikationer inom industri, jordbruk och byggarbetsplatser.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: SBR, svart, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.



GENERAL INDUSTRY | **AQUA 10 INDUS**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (↓) eller min. order m
25.0	35.0 ±1	10	30	200	0.62	40	5503724	200
38.0	50.0 ±1	10	30	320	1.11	40	5503726	200
51.0	64.0 ±1.2	10	30	510	1.51	40	5503727	800
63.0	77.0 ±1.2	10	30	630	2	40	5503728	160
76.0	90.0 ±1.2	10	30	760	2.51	40	5503729	160
90.0	104.0 ±1.2	10	30	900	2.82	40	5503730	160
102.0	116.0 ±1.2	10	30	1100	3.09	40	5503731	160
127.0	142.0 ±1.2	10	30	1300	4.25	40	5503732	120
152.0	168.0 ±1.2	10	30	1600	5.43	40	5503733	120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).