

MULTI 15



GENERAL INDUSTRY

Luft och vatten



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryckluft och vattenslang i industriella applikationer.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: SBR, svart, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +70 °C.

6-25mm



32-63mm





GENERAL INDUSTRY

MULTI 15



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
6.0	12.0	15	45	30	0.13	40	5513820	3400
8.0	14.0	15	45	40	0.16	40	5513821	3400
10.0	16.0	15	45	50	0.19	40	5513822	3400
13.0	20.0	15	45	65	0.29	40	5513823	1
16.0	23.0	15	45	80	0.34	40	5513824	1560
19.0	26.0	15	45	90	0.39	40	5513825	1
25.0	33.0	15	45	110	0.57	40	5513826	1
32.0	42.0	15	45	320	0.77	40	5513827	120
38.0	48.0	15	45	380	0.89	40	5513828	∞
51.0	63.0	15	45	510	1.43	40	5513829	1
63.0	77.0	15	45	630	2	40	5513830	120

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

