

MULTI 20



GENERAL INDUSTRY

Luft och vatten



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryckluft och vattenslang i industriella applikationer.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: SBR, svart, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +70 °C.



32-102mm



6-25mm



GENERAL INDUSTRY

MULTI 20



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
6.0	14.0	20	60	20	0.19	40	5513831	1
8.0	16.0	20	60	30	0.23	40	5513832	1
10.0	17.0	20	60	40	0.24	40	5513833	1
13.0	22.0	20	60	55	0.38	40	5513834	1
16.0	25.0	20	60	70	0.45	40	5513835	1
19.0	29.0	20	60	80	0.58	20	5513836	1
19.0	29.0	20	60	80	0.58	40	5513837	1
25.0	36.0	20	60	100	0.82	40	5513838	1
32.0	44.0	20	60	320	0.95	40	5513839	1
38.0	52.0	20	60	380	1.2	40	5513840	1
51.0	65.0	20	60	510	1.68	40	5513841	1
63.0	79.0	20	60	630	2.34	40	5513842	1
102.0	120.0	20	60	1020	4.14	40	5513844	2

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

2 Begränsad lagerhållning.

