MULTI 20 HOT

GENERAL INDUSTRY

Varmvatten- och universalslang
kemikalier



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Universalslang, med mycket bra åldringsegenskaper. Lämplig för luft, kallt och varmt vatten och många kemiska produkter.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM, svart, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: EPDM, svart, slät.
Temperaturområde: -30°C till +100°C.
Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, R≤1MΩ/lg (R≤10^6Ω/lg).

GENERAL INDUSTRY | **MULTI 20 HOT**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
10.0	17.0	20	80	60	0.19	40	5513861	ι
13.0	21.0	20	80	80	0.28	40	5513862	ι
16.0	24.0	20	80	100	0.33	40	5513863	ι
19.0	28.0	20	80	115	0.43	40	5513864	ι
25.0	35.0	20	80	150	0.61	40	5513865	ι

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).