

MULTI 10 OIL



GENERAL INDUSTRY

Universalslang olja



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Mångsidig slang för diesel, mineralolja och fett med aromatiskt innehåll <50%.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: NBR, svart, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$).

 GENERAL INDUSTRY		MULTI 10 OIL						
ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
6.0	12.0	10	40	45	0.13	40	5513845	3200
8.0	14.0	10	40	55	0.14	40	5513846	∞
10.0	17.0	10	40	60	0.21	40	5513847	∞
13.0	20.0	10	40	80	0.26	40	5513848	2400
16.0	24.0	10	40	100	0.34	40	5513849	2960
19.0	27.0	10	40	120	0.41	40	5513850	∞
25.0	34.0	10	40	150	0.6	40	5513851	2280
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).							∞ Begränsad lagerhållning.	

