

PROJECTOR 120 WHITE



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Puts- och betongsprutslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Våtsprutning av fasader med murbruk, blandad betong och andra våta produkter.

Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Högt arbetstryck.
- ¹ Låg vikt, flexibel och lätthanterlig.
- ¹ Slitagebeständig innertub.
- ¹ Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttermummi: slitage- och väderbeständigt SBR, vit, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.


Elektriska egenskaper: antistatisk tub.

Särskilda egenskaper: innertubens avnötning <40mm³ enligt till ISO 4649.



TRELLEBORG

PROJECTOR 120 WP 40 BAR



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE			PROJECTOR 120 WHITE						
ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
25.0	7	39.0	40	120	200	0.85	40	59006807	1
35.0	7	49.0	40	120	280	1.13	40	59006808	200
50.0	9	68.0	40	120	410	2.22	20	59006809	1
50.0	9	68.0	40	120	410	2.22	40	59006810	1
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).									

