PROJECTOR 40 WHITE

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Puts- och betongsprutslangar



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Fasadsprutning av murbruk och blandad betong, även torra produkter.


Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

EGENSKAPER

- Lätt, flexibel och enkel att hantera.
- Utmärkt nötningsbeständighet.
- Ledande innertub ger säkrare hantering.
- Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.


TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, vit, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30 °C till +70 °C.
Elektriska egenskaper: ledande innertub, R<2.10^{6}Ω/m.
Särskilda egenskaper: innertubens avnötning <40mm^{3} enligt till ISO 4649.



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PROJECTOR 40 WHITE



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (t) eller min. order m
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.79	20	59006821	¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

¤ Begränsad lagerhållning.

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING