

PROJECTOR 60



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Puts- och betongsprutslangor



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fasadsprutning av murbruk och blandad betong, även torra produkter.

Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Lätt, flexibel och enkel att hantera.
- ¹ Utmärkt nötningsbeständighet.
- ¹ Ledande innertub ger säkrare hantering.
- ¹ Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NRslät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +70 °C.


Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 2.10^6 \Omega/m$.

Särskilda egenskaper: innertubens avnötning $< 40mm^3$ enligt till ISO 4649.



TRELLEBORG

PROJECTOR 60 WP 20 BAR



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE			PROJECTOR 60						
ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
65.0	10 ± 0.75	85.0 ± 1.5	20	60	350	2.83	20	59006822	400
65.0	10 ± 0.75	85.0 ± 1.5	20	60	350	2.83	40	59006823	1
Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).									

