MULTIDIAL UPE

FOOD & BEVERAGE



Livsmedelsindustrin
Transportslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lämplig som tryck- och sugslang till vattenhaltiga, sura och oljiga livsmedel såsom mjölk, juice, vin, öl, konjak och sprit, vegetabiliska oljor.

Designad för:

- processanläggningar,
- av- och pålastning från lastkaj till tankbil, etc.

EGENSKAPER

- UPE-innertub av livsmedelskvalitet som är resistent mot de mest använda kemiska rengöringsmedlen, även vid hög koncentration/ temperaturer.
- Kan också rengöras med ånga upp till +130°C i 30 minuter.
- Smak- och luktfri innertub.
- Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
- Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet UPE (ultrahög molekylär polyetylen), vit, slät.
Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Yttergummi: väderbeständig EPDM, blå, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +100°C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.	EU
FDA förordning No. 21 CFR 177.1520.	FDA

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ÖVRIG INFORMATION

Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.



Präglad märkning: TRELLEBORG - MULTIDIAL UPE - FDA - ND - WP 10bar - vecka/år - batch number - Made in France

FOOD & BEVERAGE | **MULTIDIAL UPE**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
25.0 -0/+1	36.0 ±1.0	10	30	0.9	80	0.88	20	5513995	ι
25.0 -0/+1	36.0 ±1.0	10	30	0.9	80	0.88	40	5513996	¤
32.0 -0/+1	43.0 ±1.0	10	30	0.9	100	1.06	40	5514149	ι
38.0 -0/+1	49.0 ±1.0	10	30	0.9	120	1.26	20	5513997	ι
38.0 -0/+1	49.0 ±1.0	10	30	0.9	120	1.26	40	5513998	ι
51.0 -0/+1	63.5 ±1.5	10	30	0.9	160	1.7	20	5513999	ι
51.0 -0/+1	63.5 ±1.5	10	30	0.9	160	1.7	40	5514000	ι
63.0 -0/+1	75.0 ±1.5	10	30	0.9	200	2.39	20	5514001	ι
63.0 -0/+1	75.0 ±1.5	10	30	0.9	200	2.39	40	5514002	ι
76.0 -0/+1	89.0 ±1.5	10	30	0.9	250	3.26	20	5514003	ι
76.0 -0/+1	89.0 ±1.5	10	30	0.9	250	3.26	40	5514004	ι
100.0 -0/+1	114.0 ±1.5	10	30	0.9	400	4.49	20	5514005	¤
100.0 -0/+1	114.0 ±1.5	10	30	0.9	400	4.49	40	5514006	¤

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

¤ Begränsad lagerhållning.