

RED WATER



GENERAL INDUSTRY

Luft och vatten



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Allround tryckslang i gummi, lämplig för industriapplikationer, bevattning m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Bra nötningsbeständighet.
- ¹ Bra flexibilitet.
- ¹ Rött ytergummi.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR för ID≤25mm, EPDM för ID>25mm, svart, slät.


Armering: syntetisk textil.

Ytergummi: SBR, röd, slät för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm.

Temperaturområde: -25°C till +70°C.

TRELLEBORG

RED WATER





GENERAL INDUSTRY

RED WATER



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
13.0	4	21.0	10	30	78	0.36	40	5503031	1
16.0	4	24.0	10	30	96	0.43	20	5503404	1
16.0	4	24.0	10	30	96	0.43	40	5503040	1
19.0	4.5	28.0	10	30	115	0.56	20	5503405	1
19.0	4.5	28.0	10	30	115	0.56	40	5503032	1
25.0	5	35.0	10	30	150	0.8	20	5503406	1
25.0	5	35.0	10	30	150	0.8	40	5503033	1
32.0	5.5	43.0	10	30	200	0.9	40	5503034	1
38.0	6	50.0	10	30	210	1	40	5503035	1
50.0	7	65.0	10	30	400	1.6	40	5503036	1

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING