CASCADE

GENERAL INDUSTRY

Luft och vatten



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tryck- och avtappningsslang för industrier och offentliga platser.

EGENSKAPER

- Utmärkt åldrings- och väderbeständighet.
- Mycket flexibel och lätt att hålla tack vare räfflad yta.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: EPDM, grön, räfflad.
Temperaturområde: -30°C till +70°C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

I enlighet med ISO 1403 typ 2 (med undantag för märkningen). ISO



GENERAL INDUSTRY

CASCADE



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	40	0061510	1520
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	20	0061521	l
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	40	0061520	l
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	80	0061522	1360
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	20	0061541	l
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	40	0061540	l
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	80	0061542	l
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	20	0061551	l
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	40	0061550	l

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).