AP RED

GENERAL INDUSTRY



Vatten
Tryckapplikationer

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avtappningsslang för tunga applikationer. Även lämplig för temporär bevattning, dränering eller besprutning med flytande näringstillförsel och agrikulturella kemikalier.

EGENSKAPER


- Flatrullbar för enkel förvaring och hantering.
- Låg vikt.
- Långa längder.
- Högt sprängtryck.
- Brett utbud av diametrar.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: PVC, svart, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: PVC, röd, slät.
Temperaturområde: -10°C till +40°C.

ÖVRIG INFORMATION

Angivna tryck och sprängtryck gäller vid +20°C.



GENERAL INDUSTRY | **AP RED**



ID mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
40.0	14	42	0.44	50	0201470	l
45.0	14	42	0.48	50	0201472	l
50.0	12	36	0.55	50	0201474	l
63.0	12	36	0.75	50	0201476	200
70.0	12	36	0.84	50	0201478	200
90.0	10	30	1.15	50	0201482	200
102.0	10	30	1.32	50	0201484	200
150.0	5	15	2.45	50	0201486	200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).