

OST EPDM 16BAR



GENERAL INDUSTRY

Vatten
Sug applikationer



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sug- och avtappningsslang för färskvatten, industrivatten, avloppsvatten, slam m.m.

EGENSKAPER

- 1 Många olika dimensioner för att kunna passa pumpar inom alla industrier.
- 1 Extremt flexibel.
- 1 Arbetstryck 16bar gäller för alla dimensioner.
- 1 Tål höga temperaturer, konduktiv och nötningsbeständig tub.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM, svart, slät.


Armering: syntetisk textil, stålspiral.

Yttergummi: EPDM, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -40 °C till +120 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innergummi, $R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$.

Särskilda egenskaper: nötning ISO4649: 100mm³ max.





GENERAL INDUSTRY

OST EPDM 16BAR



ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÅNGTRY CK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (,) eller min. order m
25.0	5	35.0	16	48	0.9	100	0.68	40	5503200	1
32.0	5	42.0	16	48	0.9	125	0.86	40	5503201	1
38.0	5.5	49.0	16	48	0.9	150	1.03	40	5503202	1
51.0	5.5	62.0	16	48	0.9	250	1.5	40	5503203	1
63.0	7	77.0	16	48	0.9	325	2.31	20	59007862	1
63.0	7	77.0	16	48	0.9	325	2.31	40	5503204	1
76.0	7	90.0	16	48	0.9	400	2.65	20	59007863	1
76.0	7	90.0	16	48	0.9	400	2.65	40	5503205	1
102.0	7.5	117.0	16	48	0.9	500	3.85	20	59007864	1
102.0	7.5	117.0	16	48	0.9	500	3.85	40	5503206	1
127.0	9	145.0	16	48	0.9	645	6.07	20	59007865	1
127.0	9	145.0	16	48	0.9	645	6.07	40	5513869	1
152.0	10	172.0	16	48	0.9	910	8.53	20	59007866	1
152.0	10	172.0	16	48	0.9	910	8.53	40	5503207	1
203.0	13	229.0	16	48	0.9	1150	15.65	20	5503602	1
203.0	13	229.0	16	48	0.9	1150	15.65	40	5503580	1
254.0	15	284.0	16	48	0.9	1650	21.27	10	5503604	1

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

Digital version




TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING