

TRELLJET 580



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Högtryck



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Speciellt utformad för yrkesmässig och industriell högtrycksrengöring.

Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, offentliga utrymmen, fasader, etc.

Slangen är lämplig inom livsmedelsindustrin och offentliga badanläggningar då utsidan inte färgar av sig.

Lämplig för mobila högtryckstvättar, fasta installationer och applikationer där slangen är monterad på upprullare.

EGENSKAPER

- Slät utsida som inte färgar av sig.
- Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig.
- Högt arbetstryck.
- Tål höga temperaturer.
- Mycket flexibel och kinkbeständig.
- Lång livslängd.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/SBR, svart, slät.

Armering: stål, 2 flätlager.

Yttergummi: SBR/NBR, blå, slät.

Temperaturområde: -40 °C till +150 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information för att få bästa kopplingslösningen.

ÖVRIG INFORMATION

50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE			TRELLJET 580							
ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARMERING DIAMETER mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÄNGTRY CK bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
7.9 +0.6/-0.2	3.55	15.0 ±0.7	12.7 ±0.3	650	1600	65	0.31	100	2910310	1
9.5 +0.6/-0.2	3.8	17.4 ±0.7	14.9 ±0.3	650	1600	70	0.38	100	2910370	1
12.7 +0.8/-0.4	3.75	20.6 ±0.8	18.1 ±0.3	500	1200	70	0.47	100	2910420	1
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).										

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING