

VULCAIN +



GENERAL INDUSTRY

Luft och vatten



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För pneumatiska styranordningar och pneumatiska handverktyg som spikpistoler, färgsprutor m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Ledande innergummi.
- ¹ Mycket flexibel och följsam speciellt i låga temperaturer.
- ¹ Lämplig för hett vatten.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, blå, slät.

Temperaturområde: -40 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.



GENERAL INDUSTRY

VULCAIN +



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	20	0129662	1
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	40	0129663	1
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	120	0129665	1
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	20	0129667	1
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	40	0129668	960
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	120	0129669	960
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	20	0129670	1
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	40	0129671	1
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	120	0129672	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	20	0129673	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	40	0129675	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	120	0129676	3240
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	20	0129678	1
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	40	0129679	1
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	120	0129680	1
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	20	5501021	∞
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	40	5501020	1
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	120	5501019	2400

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version


TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING