

2TE



GENERAL INDUSTRY

Hydraulslang



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Textilarmerad gummislang för hydraulikapplikationer.

Trycktransport av hydrauliska vätskor, smörjmedel, luft och vatten.

EGENSKAPER

- 1 Lätt och flexibel.
- 1 Vibrationsdämpande.
- 1 Yttergummit är beständigt mot olja och smörjmedel.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: oljebeständigt NBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil, 1 flätlager på ID≤25 mm, 2 flätlager på ID>25mm.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt CR, svart, slät.

Temperaturområde:

Hydraulvätskor: -40 °C till +100 °C.

Vattenhaltiga vätskor: -40 °C till +70 °C.

Vatten: 0 °C till +70 °C.

ÖVRIG INFORMATION

Leveransvillkor för varje order:

50% i fast längd ;


50% i slumpmässig längd:

10-39m för alla DN,

41-119m för DN 4.8 till 15.9,

41-79m för DN 19 till 25.4.

4.8-25.4mm



31.8mm





GENERAL INDUSTRY

2TE



ID inch	ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÄNGTRY CK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (.) eller min. order m
3/16"	4.8	3.5 ±0.3	11.8	80	320	35	0.12	120	0060359	1680
1/4"	6.4	3.5 ±0.3	13.4	75	300	40	0.14	40	0060361	920
1/4"	6.4	3.5 ±0.3	13.4	75	300	40	0.14	80	0060362	880
1/4"	6.4	3.5 ±0.3	13.4	75	300	40	0.14	120	0060363	840
5/16"	7.9	3.5 ±0.3	14.9	68	270	50	0.16	40	0060365	1
5/16"	7.9	3.5 ±0.3	14.9	68	270	50	0.16	80	0060366	2
5/16"	7.9	3.5 ±0.3	14.9	68	270	50	0.16	120	0060367	1
3/8"	9.5	3.5 ±0.3	16.5	63	250	60	0.18	40	0060369	1
3/8"	9.5	3.5 ±0.3	16.5	63	250	60	0.18	80	0060370	2
3/8"	9.5	3.5 ±0.3	16.5	63	250	60	0.18	120	0060371	1
3/8"	9.5	3.5 ±0.3	16.5	63	250	60	0.18	200	0060960	1
1/2"	12.7	3.5 ±0.3	19.7	58	230	70	0.22	40	0060373	1
1/2"	12.7	3.5 ±0.3	19.7	58	230	70	0.22	80	0060374	2
1/2"	12.7	3.5 ±0.3	19.7	58	230	70	0.22	120	0060375	1
5/8"	15.9	4 ±0.4	23.9	50	200	90	0.32	40	0060377	1160
5/8"	15.9	4 ±0.4	23.9	50	200	90	0.32	80	0060378	1120
5/8"	15.9	4 ±0.4	23.9	50	200	90	0.32	120	0060379	1080
3/4"	19.0	4 ±0.4	27.0	45	180	110	0.37	40	0060381	800
3/4"	19.0	4 ±0.4	27.0	45	180	110	0.37	60	0120596	780
3/4"	19.0	4 ±0.4	27.0	45	180	110	0.37	80	0060382	800
3/4"	19.0	4 ±0.4	27.0	45	180	110	0.37	120	5006555	720
1"	25.4	4.5 ±0.4	34.4	40	160	150	0.52	40	5503072	1
1"	25.4	4.5 ±0.4	34.4	40	160	150	0.52	60	5007053	600
1"	25.4	4.5 ±0.4	34.4	40	160	150	0.52	80	5503141	1
1"1/4	31.8	4.5 ±0.4	41.6	35	140	190	0.71	20	0070158	600
1"1/4	31.8	4.5 ±0.4	41.6	35	140	190	0.71	40	0070157	2

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

2 Begränsad lagerhållning.

