

3TE



GENERAL INDUSTRY

Hydraulslang



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Textilarmerad gummislang för hydraulikapplikationer.

Trycktransport av hydrauliska vätskor, smörjmedel, luft och vatten.

EGENSKAPER

- ¹ Lätt och flexibel.
- ¹ Vibrationsdämpande.
- ¹ Yttergummit är beständigt mot olja och smörjmedel.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: oljebeständigt NBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil, 2 flätlager.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt CR, svart, slät.

Temperaturområde:

Hydraulvätskor: -40 °C till +100 °C.

Vattenhaltiga vätskor: -40 °C till +70 °C.

Vatten: 0 °C till +70 °C.

ÖVRIG INFORMATION

Leveransvillkor för varje order:

50% i fast längd ;

50% i slumpmässig längd:

10-39m för alla DN,

41-119m för DN 4.8 till 15.9,

41-79m för DN 19 till 25.4.



 GENERAL INDUSTRY			3TE							
ID inch	ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÄNGTRY CK bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (.) eller min. order m
3/16"	4.8	3.95 ±0.3	12.7	160	640	40	0.14	40	0060485	2280
3/16"	4.8	3.95 ±0.3	12.7	160	640	40	0.14	80	0060486	2240
3/16"	4.8	3.95 ±0.3	12.7	160	640	40	0.14	120	0060487	2280
1/4"	6.4	4.1 ±0.3	14.6	145	585	45	0.17	40	0060489	1720
1/4"	6.4	4.1 ±0.3	14.6	145	585	45	0.17	80	0060490	1680
1/4"	6.4	4.1 ±0.3	14.6	145	585	45	0.17	120	0060491	1680
5/16"	7.9	4.5 ±0.3	16.9	130	520	55	0.22	120	0060495	1080
3/8"	9.5	4.5 ±0.3	18.5	110	440	70	0.26	80	0060498	880
3/8"	9.5	4.5 ±0.3	18.5	110	440	70	0.26	120	0060499	840
1/2"	12.7	4.5 ±0.3	21.7	93	370	85	0.31	120	0060503	1080
5/8"	15.9	5 ±0.4	25.9	80	320	105	0.42	80	0060506	1120
5/8"	15.9	5 ±0.4	25.9	80	320	105	0.42	120	0060507	1080
3/4"	19.0	5 ±0.4	29.0	70	280	130	0.48	30	0071004	840
3/4"	19.0	5 ±0.4	29.0	70	280	130	0.48	40	0060509	840
3/4"	19.0	5 ±0.4	29.0	70	280	130	0.48	80	0060510	560
1"	25.4	5.25 ±0.4	35.9	55	220	150	0.65	40	0060512	480
1"	25.4	5.25 ±0.4	35.9	55	220	150	0.65	60	5008340	480
1"1/4	31.8	5.15 ±0.4	42.3	45	180	180	0.75	20	0060250	∞
1"1/4	31.8	5.15 ±0.4	42.3	45	180	180	0.75	40	0060251	∞
1"1/2	38.1	5.75 ±0.4	49.6	40	160	240	0.89	20	0070160	480
1"1/2	38.1	5.75 ±0.4	49.6	40	160	240	0.89	40	0070159	480
2"	50.8	5.75 ±0.4	62.3	33	140	300	1.2	20	0070162	320
2"	50.8	5.75 ±0.4	62.3	33	140	300	1.2	40	0070161	320

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

