

HYDRO'ECO



AUTOMOTIVE

Olja och bensen
Bränsleslang



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Diesel, blyad och blyfri bensen, RMA (miljövänlig bensen) med aromatiskt innehåll $\geq 50\%$.

Används för montage i motorrum i personbilar, motorcyklar, motorredskap mm.

Även lämplig för olja och fett, tryckluft, vatten, returslang i hydrauliksystem.

EGENSKAPER

- Flexibel vid låga temperaturer.
- Utmärkta böjningsegenskaper.
- Slitage- och väderbeständig.
- Klarar miljöbränslen.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/PVC, svart, slät.


Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: NBR/PVC, svart, slät.

Temperaturområde: -30°C till $+100^{\circ}\text{C}$.

ÖVRIG INFORMATION

Kan erhållas i andra längder och förpackningar mot förfrågan. Alla standard lagerartiklar levereras på plastbobbins med ID 55mm.



 AUTOMOTIVE			HYDRO'ECO						
ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
4.0 ±0.4	3.5	11.0 ±0.5	10	30	30	0.11	20	0061636	1
5.0 ±0.4	3.5	12.0 ±0.5	10	30	34	0.13	20	0061637	1
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	10	30	38	0.12	20	0061638	1
7.0 ±0.5	3	13.0 ±0.6	10	30	45	0.13	20	0061639	1
8.0 ±0.5	3	14.0 ±0.6	10	30	52	0.14	20	0061640	1
10.0 ±0.5	3	17.0 ±0.6	10	30	62	0.2	10	5500140	1
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).									

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING