

SOLVYKLER



GENERAL INDUSTRY

Varmvatten- och universalslang
kemikalier



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryckslang för ester, ketoner, alkoholbaserade färger och flertalet kemikalier. Lämplig som luftslang för lufttillförsel till målersprutor m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Utvändigt beständig mot stänk av korrosiva kemikalier.
- ¹ Silikonfri.
- ¹ Flexibel vid alla temperaturer.
- ¹ Antistatisk tub.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: kemikaliebeständigt EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: Kemikalie- och väderbeständig EPDM, grön, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: antistatisk tub, $R < 10^6 \Omega/m$.


KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Special kopplingar för färgsprutningsslang rekommenderas.



TRELLEBORG

SOLVYKLER - Made in France





GENERAL INDUSTRY

SOLVYKLER



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	20	0060304	∞
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	40	0060305	1
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	80	0060306	1520
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	120	0060307	3240
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	40	0060309	1
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	80	0060310	1120
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	120	0060311	1080
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	20	0060281	∞
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	40	0060282	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	80	0060283	1120
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	120	0060285	1080
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	40	0060313	1
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	80	0060314	3280
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	120	0060315	3240
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	20	0060718	∞
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	40	0060719	1
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	80	0060720	∞
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	120	0060721	1
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	20	0070139	1140
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	40	0070140	∞
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	80	0070141	∞
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	20	0070142	∞
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	40	0070143	1
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	80	0070144	1
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	20	0070145	∞
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	40	0070146	1
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	80	0070147	∞

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

Digital version


TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING