

AG 1000 LT



GENERAL INDUSTRY

Avgasslang



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Superlätt avgasslang för utsugning av avgaser från motorfordon och andra heta rökgaser.

Lämplig för alla typer av upprullare, takbaserade upphängningsanordningar och avgasutsugning i garage, verkstäder, uppställningsanläggningar m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Extremt låg vikt och flexibilitet gör att slangens är speciellt lämplig för manuell hantering.
- ¹ Slät insida minskar friktionsförluster.
- ¹ Slangarna kan sammankopplas genom att skruva in ena änden i den andra slangens.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: högtemperaturbeständig gummerad väv, EPDM polyester, svart.

Armering: Belagd stålspiral, svart.

Temperaturområde: -40 °C till +150 °C.

ÖVRIG INFORMATION

Levereras i plastade rullar.



**GENERAL INDUSTRY****AG 1000 LT**

ID mm	GODSTJOCKLEK mm	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÅNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
51.0	1	0.40	65	0.42	10	5015842	60
76.0	1	0.25	95	0.6	10	5014503	80
102.0	1	0.20	110	0.74	10	5014504	50
127.0	1	0.15	130	0.91	10	5014505	90
152.0	1	0.10	140	1.1	10	5014506	60

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING