VENDANGE

FOOD & BEVERAGE

Livsmedelsindustrin
Transportslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Speciellt utformad för transport av färska druvor inom industrin för framställning av vin.

EGENSKAPER

- Mycket flexibel och lätthanterlig.
- Låg friktion mot underlag tack vare slangens konstruktion.
- Slät, vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 110C under 10 minuter max.
- Yttergummit färgar inte av sig.
- Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet NR, vit, slät.
Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Yttergummi: Specialgummi, röd.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.	EU
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.	FDA
Franska lagstiftningen.	RF
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).	

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ÖVRIG INFORMATION

Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.

Präglad märkning: TRELLEBORG - VENDANGE - FDA - WP 6bar - vecka/år - batch number - Made in France

FOOD & BEVERAGE | **VENDANGE**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	6	18	140	3.32	20	5026072	¤
125.0 -0/+2	142.5 ±2.0	6	18	170	4.1	10	5501457	¤
125.0 -0/+2	142.5 ±2.0	6	18	170	4.1	20	5501458	ι
150.0 -0/+2	167.5 ±2.0	6	18	200	4.97	20	5501460	ι

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard). ¤ Begränsad lagerhållning.

Digital version

TRELLEBORG