VOLUDEC

OIL & GAS

Mineralöl- und Benzinschläuche

Druckschlauch für Mineralöl und Benzin

EINSATZBEREICH

Druckschlauch für Öl und Benzin; geeignet als Trommelschlauch für Tankwagen.

TECHNISCHE MERKMALE

- Äußerst abriebfest, leicht und flexibel.
- Beständig gegen Öl und Benzin.

AUFBAU

Seele: NBR/PVC, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textilgeflechten, Kupferlitzen.

Decke: NBR/PVC, schwarz, glatt (32-40mm), fein stoffgemustert (50mm).

Einsatztemperatur: -30°C bis +55°C.

Elektrische Eigenschaften: Seele, $R<10^6\Omega/lg$.

NORM UND ZULASSUNG

EN 1360:2013 Typ 1. EN

ZUSATZINFORMATIONEN

Weitere Längen und Abmessungen auf Anfrage.

OIL & GAS | **VOLUDEC**

INNEN-Ø mm	WAND-STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ı) oder MB m
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	40	5513387	ı
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	50	5513388	ı
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	60	5513389	ı
35.0 ±0.8	6.5	48.0 ±1.0	16	48	110	1.11	50	5513391	ı
35.0 ±0.8	6.5	48.0 ±1.0	16	48	110	1.11	60	5513392	ı
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	40	5513393	ı
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	50	5513394	ı
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	60	5513395	ı
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	40	5513396	¤
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	50	5513397	¤
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	60	5513398	ı
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	20	5513424	ı
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	30	5513425	300
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	40	5513416	ı

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.