RED WATER

GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser

EINSATZBEREICH

Industriewasserschlauch für den allgemeinen Einsatz im Bau- und Industriebereich.

TECHNISCHE MERKMALE

- Robuster Schlauch.
- Gute Abriebfestigkeit.

AUFBAU

Seele: SBR ID>25mm, EPDM ID≤25mm, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen.
Decke: SBR, rot, glatte Decke bis ID≤25mm, stoffgemusterte Decke ID>25mm.
Einsatztemperatur: -25°C bis +70°C.

GENERAL INDUSTRY

RED WATER

INNEN-Ø mm	WAND-STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ı) oder MB m
13.0	4	21.0	10	30	78	0.36	40	5503031	ı
16.0	4	24.0	10	30	96	0.43	20	5503404	ı
16.0	4	24.0	10	30	96	0.43	40	5503040	ı
19.0	4.5	28.0	10	30	115	0.56	20	5503405	ı
19.0	4.5	28.0	10	30	115	0.56	40	5503032	ı
25.0	5	35.0	10	30	150	0.8	20	5503406	ı
25.0	5	35.0	10	30	150	0.8	40	5503033	ı
32.0	5.5	43.0	10	30	200	0.9	40	5503034	ı
38.0	6	50.0	10	30	210	1	40	5503035	ı
50.0	7	65.0	10	30	400	1.6	40	5503036	ı

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).