TEGUFLEX® P GREEN

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

AUFBAU

Seele: CSM, schwarz.

Decke: CR, schwarz.

Einsatztemperatur: -25°C bis 90°C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA - ALAVA - SPAIN
Batch number - Working Pressure - Testing Pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H
TEGUFLEX P
TRELLEBORG

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

TEGUFLEX® P GREEN

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (ι) oder MB Stück
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5007757	¤
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507275	ι
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507276	ι
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507277	ι
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507278	¤
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507279	ι
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507331	ι
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507280	ι
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507281	ι
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507238	¤
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507913	¤
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507239	¤
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507914	¤
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507240	¤
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.1	0508415	¤

¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING