

ALCODIAL



FOOD & BEVERAGE

Transfert de produits alimentaires



APPLICATIONS

- Tuyau destiné aux transferts d'alcool titrant jusqu'à 99%.
Convient aux transferts de toutes les boissons alimentaires : vin, bière, eaux-de-vie, jus de fruits, lait, etc.
Conçu pour l'équipement :
- des unités de production et de transformation (distilleries, fabricants de spiritueux, etc.),
 - des postes fixes de chargement et de déchargement à quai,
 - des camions citernes.

AVANTAGES

- ┆ Tuyau très souple résistant au coquage.
- ┆ Tube UPE permettant la stagnation temporaire des alcools sans risque de migration.
- ┆ Aucune transmission d'odeur ou de goût.
- ┆ Revêtement non tachant, très résistant à l'abrasion.
- ┆ Sans phtalates.
- ┆ Ce tuyau a été testé et approuvé par les autorités britanniques pour le transfert de l'eau potable froide (maximum 23°C).
- ┆ Testé et qualifié par le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac).

TECHNICAL DESCRIPTION

- Inner tube UPE (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire) de qualité alimentaire, color, lisse.
- Reinforcement fils synthétiques avec hélices de renforcement en acier noyée dans la paroi.
- Cover NR, color, aspect grain toile.
- Temperature range -30°C to +80°C.

STANDARD/APPROVAL

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.



Règlement FDA n° 21 CFR 177.1520.



Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.



Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

COUPLINGS/FITTINGS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

COMPLEMENTARY INFORMATION

Veillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.

RG

ALCODIAL



FDA



Made in France




TRELLEBORG

ALCODIAL



FDA



**FOOD & BEVERAGE****ALCODIAL**

ID mm	OD mm	WORKING PRESSURE bar	BURSTING PRESSURE bar	MAX. VACUUM bar	BENDING RADIUS mm	WEIGHT kg/m	LENGTH m	ARTICLE NUMBER	STOCK () or min. order m
25.0 -0/+1	36.0 ±1.0	10	30	0.9	55	0.8	20	5501078	∩
25.0 -0/+1	36.0 ±1.0	10	30	0.9	55	0.8	40	5501079	∩
32.0 -0/+1	43.0 ±1.0	10	30	0.9	70	0.93	20	5501080	⊘
32.0 -0/+1	43.0 ±1.0	10	30	0.9	70	0.93	40	5501081	∩
38.0 -0/+1	49.0 ±1.0	10	30	0.9	84	1.12	20	5501082	∩
38.0 -0/+1	49.0 ±1.0	10	30	0.9	84	1.12	40	5501083	∩
51.0 -0/+1	62.5 ±1.5	10	30	0.9	112	1.43	20	5501084	∩
51.0 -0/+1	62.5 ±1.5	10	30	0.9	112	1.43	40	5501085	∩
63.0 -0/+1	74.5 ±1.5	10	30	0.9	139	2.08	20	5501086	⊘
63.0 -0/+1	74.5 ±1.5	10	30	0.9	139	2.08	40	5501087	∩
70.0 -0/+1	83.0 ±1.5	10	30	0.9	154	2.61	20	5501088	∩
70.0 -0/+1	83.0 ±1.5	10	30	0.9	154	2.61	40	5501089	∩
76.0 -0/+1	89.0 ±1.5	10	30	0.9	167	2.86	20	5501090	⊘
76.0 -0/+1	89.0 ±1.5	10	30	0.9	167	2.86	40	5501091	∩

Tolerance.

⊘ Upon availability.

Digital version

**TRELLEBORG**