BIOVAST

FOOD & BEVERAGE

Nettoyage en milieu alimentaire

APPLICATIONS

Destiné aux opérations de lavage et nettoyage dans l'industrie alimentaire y compris le nettoyage à la vapeur jusqu'à 165 °C.

Convient pour l'équipement d'enrouleur.

Convient également pour le transfert de denrées alimentaires aqueuses, acides, alcooliques (jusqu'à 70%) ou liquides gras.

AVANTAGES

- Un tuyau de nettoyage robuste spécialement conçu pour les laiteries, la transformation de la viande, les conserveries, les marchés aux poissons, etc.
- Très flexible.
- Revêtement non tachant.
- Résistant aux graisses animales et végétales.
- Sans phtalates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NBR de qualité alimentaire résistant à l'huile, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : NBR/PVC résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, lisse.

Température :
Eau : -20 °C à +100 °C, PS=20bar.
Vapeur saturée ou surchauffée : +165 °C/6bar.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.	EU
Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.	FDA
Législation allemande : recommandation BfR XXI cat. 2.	BfR
Législation française : brochure 1227, arrêté du 5/08/2020.	RF
Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).	

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Raccords spécialement adaptés à ces applications et disponibles.
Nous contacter pour plus d'informations.

et en creux : semaine - année - batch number - 165 °C - 6BAR

TRELLEBORG BIOVAST - FDA - BfR XXI Cat.2 - WP 20 BAR STEAM/VAPEUR 165 °C - 6 BAR - Made in France

FOOD & BEVERAGE | **BIOVAST**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE (VAPEUR) bar	PRESSION DE SERVICE (EAU) bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (l) ou min. de cde m
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	20	0200331	l
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	40	0200332	l
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	60	0071327	l
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	80	0200328	l
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	20	0200333	l
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	40	0200334	l
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	80	0200329	l
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	20	0200335	l
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	40	0200336	l
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	80	0200330	l
25.0 ±1.0	37.0 ±1.0	6	20	60	125	0.69	20	0200337	l
25.0 ±1.0	37.0 ±1.0	6	20	60	125	0.69	40	0200338	l

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).