

OSM II



AGRICULTURE

Eau
Aspiration



APPLICATIONS

Aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l'eau de mer et des effluents.

AVANTAGES

- ┆ Tronçonnable.
- ┆ Très bonne résistance à l'écrasement.
- ┆ Armature construite avec trois hélices parallèles conférant au tuyau une capacité d'expansion élevée qui facilite la pose de différents types de raccords.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils ou nappes synthétiques avec hélice de renforcement en PET pour les diamètres <70mm ou en acier pour les diamètres 89 et 100mm.

Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +60 °C.

RG


OSM II

TRELLEBORG



TRELLEBORG

OSM II





AGRICULTURE

OSM II



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSIO N MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK () ou min. de cde m
20.0	5.25 ±0.75	31.0 ±1.0	5	15	0.8	70	0.54	20	5503118	240
20.0	5.25 ±0.75	31.0 ±1.0	5	15	0.8	70	0.54	40	5503119	240
25.0	5.25 ±0.75	36.0 ±1.0	5	15	0.8	90	0.67	20	5503120	1
25.0	5.25 ±0.75	36.0 ±1.0	5	15	0.8	90	0.67	40	5503121	200
30.0	5.25 ±0.75	41.0 ±1.0	5	15	0.8	105	0.81	20	5503122	1
30.0	5.25 ±0.75	41.0 ±1.0	5	15	0.8	105	0.81	40	5503123	1
35.0	5.25 ±0.75	46.0 ±1.0	5	15	0.8	120	0.92	20	5503124	1
35.0	5.25 ±0.75	46.0 ±1.0	5	15	0.8	120	0.92	40	5503125	1
40.0	5.25 ±0.75	51.0 ±1.0	5	15	0.8	140	1.03	20	5503126	1
40.0	5.25 ±0.75	51.0 ±1.0	5	15	0.8	140	1.03	40	5503127	1
45.0	6.25 ±0.75	58.0 ±1.0	5	15	0.8	160	1.31	20	5503128	1
45.0	6.25 ±0.75	58.0 ±1.0	5	15	0.8	160	1.31	40	5503129	200
50.0	6.25 ±0.75	63.0 ±1.0	5	15	0.8	175	1.42	20	5503130	1
50.0	6.25 ±0.75	63.0 ±1.0	5	15	0.8	175	1.42	40	5503131	1
55.0	6.25 ±0.75	68.0 ±1.0	5	15	0.8	195	1.56	20	5503132	1
55.0	6.25 ±0.75	68.0 ±1.0	5	15	0.8	195	1.56	40	5503133	200
60.0	7.75 ±0.75	76.0 ±1.0	5	15	0.8	210	1.94	20	5503134	1
60.0	7.75 ±0.75	76.0 ±1.0	5	15	0.8	210	1.94	40	5503135	160
65.0	7.75 ±1.00	81.0 ±1.5	5	15	0.8	230	2.13	20	5503136	1
65.0	7.75 ±1.00	81.0 ±1.5	5	15	0.8	230	2.13	40	5503137	160
70.0	8.25 ±1.00	87.0 ±1.5	5	15	0.8	250	2.53	20	5503138	1
70.0	8.25 ±1.00	87.0 ±1.5	5	15	0.8	250	2.53	40	5503139	160
89.0	6.25 ±1.00	102.0 ±1.5	5	15	0.8	320	2.92	20	0065575	1
89.0	6.25 ±1.00	102.0 ±1.5	5	15	0.8	320	2.92	40	0065576	160
100.0	6.25 ±1.00	113.0 ±1.5	5	15	0.8	500	3.23	20	0065578	1

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING