

TRELLVIN



FOOD & BEVERAGE

Transfert de produits alimentaires



APPLICATIONS

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : vins, bières, lait, cidres, jus de fruits, alcools titrant jusqu'à 96%.

Equipements destinés spécialement :

- aux transferts de cuve dans les chais,
- aux postes de déchargement à quai,
- aux citernes de transport de liquides alimentaires.

AVANTAGES

- 1 Tube blanc de qualité alimentaire, lisse, évitant tout développement microbien.
- 1 Ecrasable : retour au rond suite à un écrasement accidentel.
- 1 Souple et maniable.
- 1 Excellente résistance au coquage.
- 1 Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc.
- 1 Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu'à 130°C.
- 1 Revêtement non tachant, résistant à l'abrasion.
- 1 Sans phtalates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi.

Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, couleur lie de vin, aspect grain toile.

Température : -30°C à +100°C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.



Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.



Législation française : brochure 1227, arrêté du 5/08/2020.



Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.



**FOOD & BEVERAGE****TRELLVIN**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (,) ou min. de cde m
38.0 -0/+1	50.0 ±1.0	10	30	0.7	150	1.18	20	5500369	1
38.0 -0/+1	50.0 ±1.0	10	30	0.7	150	1.18	40	5500370	1
50.0 -0/+1	62.0 ±1.5	10	30	0.7	200	1.48	20	5500371	2
50.0 -0/+1	62.0 ±1.5	10	30	0.7	200	1.48	40	5500372	1
63.0 -0/+1	75.5 ±1.5	10	30	0.7	315	2.1	20	5500373	2
63.0 -0/+1	75.5 ±1.5	10	30	0.7	315	2.1	40	5500374	1
75.0 -0/+1	88.0 ±1.5	10	30	0.7	375	2.46	20	5500375	120
75.0 -0/+1	88.0 ±1.5	10	30	0.7	375	2.46	40	5500376	120

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

2 Selon disponibilité.

Digital version


TRELLEBORG