

R490 NR



FEUILLE NR HAUT DE GAMME

CARACTERISTIQUES

Caoutchouc naturel, qualité para, translucide, possédant d'excellentes propriétés mécaniques.

APPLICATIONS

Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec :

- température maxi 50 °C : eau, eau lessivelle, solutions alcalines et salines, acides oxydants et non oxydants, bases de concentration ≤50%, alcools autres qu'alimentaires,
- température maxi 20 °C : acétones.

Confection de bavettes, manchettes, etc.

Garnissage de matériel d'exploitations tels que cyclones, hydrocyclones et tout matériel de traitement du sable.

AVANTAGES

- Très bonnes propriétés mécaniques (résistance rupture, déchirure, etc.) et en même temps, matériel facile à manipuler.
- Supporte de fortes contraintes mécaniques.
- Grande élasticité permettant d'amples déformations.
- Résiste à l'usure par projection de particules de fine granulométrie (sable, grenaille).
- Bonnes propriétés électriques.
- Bonne tenue aux acides, bases et sels.
- Bon rapport qualité/prix.

BENEFICES

- Fonctionnalité.
- Confort.
- Durée de vie.
- Économie.

PROPRIETES MECANQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme de référence	Valeur	
MECANIQUES			
Elastomère - beige		NR	
Densité		1.05 ±0.05	g/cm ³
Dureté	ASTM D2240	45 ±5	Shore A
Résistance rupture (Rr)	ISO 37	≥16	MPa
Allongement rupture (Ar)	ISO 37	≥600	%
Déchirure (Rd)	ISO 34-1	≥25	N/mm
Résistance à l'abrasion (5N)	ISO 4649	≤80	mm ³
Déformation rémanente après compression (DRC) après 24h à 70 °C	ISO 815-1	≤30	%

TEMPERATURE

Température d'utilisation		-40/+85	°C
---------------------------	--	---------	----

VEILLISSEMENT

Δ Dureté après 70h à 70 °C	ASTM D573	≤5	Shore A
Δ Rr/Rr après 70h à 70 °C	ASTM D573	≤15	%
Δ Ar/Ar après 70h à 70 °C	ASTM D573	≤20	%


RÉSISTANCE CHIMIQUE

Acides et bases dilués	Acides et bases concentrés	Ozone	Huiles et Hydrocarbures
Très bonne	Bonne	Modérée	Déconseillée

IDENTIFICATION

Marquage	Sans.
Conditionnement	Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.
Emballage	Sous film polyéthylène noir.
Etiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m ² , le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.

NR	FEUILLE NR	R490			
ÉPAISSEUR mm	LARGEUR mm	LONGUEUR m	POIDS kg/m ²	ASPECT	
1±0.2	1400±2%	20±2%	1.05	2 FACES LISSES	
1.5±0.25	1400±2%	15±2%	1.56	2 FACES LISSES	
2±0.3	1400±2%	15±2%	2.1	2 FACES LISSES	
3±0.3	1400±2%	10±2%	3.12	2 FACES LISSES	
4±0.4	1400±2%	10±2%	4.15	2 FACES LISSES	
5±0.4	1400±2%	10±2%	5.19	2 FACES LISSES	
6±0.5	1400±2%	10±2%	6.23	2 FACES LISSES	
8±0.7	1400±2%	5±2%	8.24	2 FACES LISSES	
10±1.0	1400±2%	5±2%	10.3	2 FACES LISSES	
12±1.0	1400±2%	5±2%	12.36	2 FACES LISSES	
15±1.0	1400±2%	5±2%	15.6	2 FACES LISSES	
20±1.4	1400±2%	5±2%	20.88	2 FACES LISSES	
25±1.75	1400±2%	5±2%	25.75	2 FACES LISSES	

