CANALKLER 250 S FLEXIBLE

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoiement et hydrocurage



APPLICATIONS

Nettoyage hydrodynamique des égouts et nettoyage intensif à l'eau sous pression élevée.

AVANTAGES

- Très faible résistance au glissement permettant une plus grande efficacité de nettoyage, une réduction du temps de nettoyage ainsi qu'une diminution de la consommation en carburant.
- Durée de vie accrue grâce au revêtement spécial avec une résistance élevée à l'abrasion.
- Flexible même à basse température.
- Maniable.
- Résistance à la déformation.
- Résistance très élevée à la traction.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.
Armature : aramide, tressée.
Revêtement : SBR/NR, noir, lisse. Très faible résistance au glissement.
Température : -30°C à +80°C.


RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Tous les flexibles sont équipés de raccords BSP femelle/mâle. Tous les flexibles sont testés à 375bar et sont identifiés par un numéro spécifique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Chaque tuyau est livré avec son certificat d'épreuve.

Marquage en relief



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

CANALKLER 250 S FLEXIBLE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (l) ou min. de cde m
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	40	5014178	l
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	60	5014179	l
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	80	5014180	l
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	100	5014916	l
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	120	5014005	l
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	40	5014181	l
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	80	5014182	l
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	100	5014459	l
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	120	5014006	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	40	5014183	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	50	5014874	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	80	5014184	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	100	5014238	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	120	5014007	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	150	5014461	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	160	5014185	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	180	5014186	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	200	5014520	l
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	240	5014733	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	40	5014187	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	80	5014188	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	120	5014008	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	150	5014466	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	160	5014189	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	180	5014190	l
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	200	5014655	l
38.0 ±1.0	8 ±0.8	54.0	250	500	155	1.35	120	5014009	360

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING