HYDRO'K

GENERAL INDUSTRY

Huiles et polyvalents



APPLICATIONS

Tuyau polyvalent à usage industriel.

Pour le gasoil, l'huile minérale et la graisse à teneur en aromatiques ≤50%.

Tuyau de retour dans les systèmes hydrauliques et les équipements fermiers.

Eau de mer (refroidissement des moteurs) et solutions aqueuses.

Un tuyau à usage multiple pour l'huile, l'eau, l'air comprimé, la graisse, etc.

AVANTAGES


- Tuyau à usage multiple (limitation des stocks).
- Revêtement résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux jets d'huile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NBR/PVC résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : NBR/SBR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse.
Température : -25°C à +100°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Longueurs de 50m : conditionnement en cartons.



GENERAL INDUSTRY

HYDRO'K



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (ι) ou min. de cde m
5.0 ±0.4	3.25	11.5 ±0.5	16	48	0.80	30	0.12	20	0060722	¤
5.0 ±0.4	3.25	11.5 ±0.5	16	48	0.80	30	0.12	40	0060723	ι
5.0 ±0.4	3.25	11.5 ±0.5	16	48	0.80	30	0.12	80	0060724	¤
5.0 ±0.4	3.25	11.5 ±0.5	16	48	0.80	30	0.12	120	0060725	ι
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	16	48	0.80	35	0.15	20	0060727	¤
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	16	48	0.80	35	0.15	40	0060728	ι
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	16	48	0.80	35	0.15	80	0060729	ι
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	16	48	0.80	35	0.15	120	0060730	ι
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	16	48	0.80	40	0.18	20	0060732	ι
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	16	48	0.80	40	0.18	40	0060733	ι
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	16	48	0.80	40	0.18	80	0060734	ι
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	16	48	0.80	40	0.18	120	0060735	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	20	0060737	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	40	0060738	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	50	0060703	¤
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	80	0060739	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	120	0060740	ι
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	20	0060742	ι
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	40	0060743	ι
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	50	0060704	¤
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	80	0060744	ι
13.0 ±0.6	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	120	0060745	ι
15.0 ±0.7	4	23.0 ±0.8	16	48	0.35	55	0.32	20	0060746	¤
15.0 ±0.7	4	23.0 ±0.8	16	48	0.35	55	0.32	40	0060747	ι
15.0 ±0.7	4	23.0 ±0.8	16	48	0.35	55	0.32	80	0060748	ι
15.0 ±0.7	4	23.0 ±0.8	16	48	0.35	55	0.32	120	0060749	ι
16.0 ±0.7	4	24.0 ±0.8	16	48	0.35	60	0.34	20	0060844	¤
16.0 ±0.7	4	24.0 ±0.8	16	48	0.35	60	0.34	40	0060845	ι
16.0 ±0.7	4	24.0 ±0.8	16	48	0.35	60	0.34	80	0060846	ι
19.0 ±0.7	4.2	27.4 ±0.8	16	48	0.35	65	0.42	20	0060750	ι
19.0 ±0.7	4.2	27.4 ±0.8	16	48	0.35	65	0.42	40	0060751	ι
19.0 ±0.7	4.2	27.4 ±0.8	16	48	0.35	65	0.42	80	0060753	ι
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	16	48	0.35	80	0.68	20	0060755	ι
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	16	48	0.35	80	0.68	40	0060756	ι
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	16	48	0.35	80	0.68	80	0060757	ι

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

¤ Selon disponibilité.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING