

BLACKDUST NR





BESONDERE ABRIEBFESTE KAUTSCHUKPLATTEN STAUBABDICHTUNG

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

EINSATZBEREICH

Abdichtung von Sieben, Transportbändern und anderen staubempfindlichen Geräten.

Einsatzbereich: Produktion von Beton, Kalk, Kreide,

TECHNISCHE MERKMALE

- Schutz der Umgebung bei Staub und Ruß.
- Vermeidung der mechanischen Abnutzung von Betriebsmitteln.
- Einfache Installation: Befestigung an Balken und Bögen (ID 14mm, AD 31mm).

VORTEILE

- Qualität der Einsatzbedingung.
- Sicherheit.
- Einsatzdauer.
- Sauberkeit.
- Zeitersparnis.

MECHANISCHE, PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

| | Prüfung nach | Wert | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| MECHANISCHE EIGENSCH | AFTEN | | | | | | | | |
| | Kautschukqualität - schwarz | | NR R431 | | | | | | |
| | | 1.03 ±0.05 | g/cm³ | | | | | | |
| | ASTM D2240 | 45 ±5 | Shore A | | | | | | |
| | ISO 37 | ≥16 | MPa | | | | | | |
| | ISO 37 | ≥600 | % | | | | | | |
| | ISO 34-1 | ≥27 | N/mm | | | | | | |
| | ISO 4649 | ≤90 | mm³ | | | | | | |
| Druckverform | ISO 815-1 | ≤35 | % | | | | | | |
| TEMPERATUR | | | | | | | | | |
| | | -50/+85 | °C | | | | | | |
| VERHALTEN NACH ALTERUNG | | | | | | | | | |
| | ASTM D573 | ≤5 | Shore A | | | | | | |
| Δ Reiß | ASTM D573 | ≤-15 | % | | | | | | |
| Δ Bruch | ASTM D573 | ≤-25 | % | | | | | | |
| CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT | | | | | | | | | |
| Verdünnte Säuren und Basen | Konzentrierte Säuren und Basen | Ozon | Öle und Kohlenwasserstoffe | | | | | | |
| Sehr gut | Akzeptabel | Gut | Nicht empfehlenswert | | | | | | |
| VERPACKUNGS- | | | | | | | | | |

SPEZIFIKATION

| Markierung | Ohne. | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| Verpackung | Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt. Stärke >6mm als Rolle. | | | |
| Umverpackung | Schwarze Folie. | | | |
| Etikettierung | Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit. | | | |

Sofern keine Tippfehler vorliegen, basieren die Informationen und Abbildungen unseres technischen Datenblattes auf unseren Erfahrungen und Labortests nach internationalen Standards. Diese Daten dienen nur als Richtlinie. Die Materialleistung hängt von den Einsatzbedingungen und der endgültigen Anwendung

| NR KA | BESONDERE ABRIEBFESTE BL UTSCHUKPLATTEN | ACKDUST | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------|-------------------------|--|
| STÄRKE mm | BREITE mm | STANDARD-LIEFER-LÄNGEN | GEWICHT kg/m² | AUSFÜHRUNG | |
| 2±0.3 | 1400 ± 2 % | 20±2% | 2.06 | 2 SEITEN STOFFGEMUSTERT | |

