TRELLVAC Extractor LD

MINING & QUARRIES

Aspiration industrielle de produits vrac

APPLICATIONS

Tuyau polyvalent pour aspiration de poussières, copeaux, particules métalliques, gaz, etc., dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.

AVANTAGES

- Très léger et très flexible.
- Excellent rayon de courbure.
- Recommandé pour les utilisations où légèreté et maniabilité sont essentielles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR/NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Armature : plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement : SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé.
Température : -40°C à +90°C.
Propriétés électriques : tube et revêtement conducteurs, $R<10^6\Omega/m$.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l'onde.

MINING & QUARRIES | **TRELLVAC Extractor LD**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (l) ou min. de cde m
38.0	44.5 ±1.0	0.9	45	0.62	12	0025890	l
51.0	57.5 ±1.0	0.9	70	0.81	12	0025908	l
63.0	70.0 ±1.0	0.9	95	0.87	12	0025916	l
76.0	83.5 ±1.0	0.9	115	1.04	12	0025932	l
90.0	97.5 ±1.0	0.9	125	1.22	12	0025965	l
102.0	110.5 ±1.0	0.9	145	1.57	12	0025973	l
113.0	121.5 ±1.5	0.9	155	1.73	12	0025981	l
127.0	135.5 ±1.5	0.7	170	1.93	12	0026005	l
152.0	160.5 ±1.5	0.4	195	2.3	12	0026013	l
178.0	186.5 ±1.5	0.25	220	2.68	12	0026021	12
204.0	212.5 ±1.5	0.15	245	3.06	12	0026039	l

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).