

TRELLVAC Transport HD



MINING & QUARRIES

Aspiration industrielle de produits
vrac



APPLICATIONS

Tuyau d'aspiration destiné aux véhicules de nettoyage pour le transfert de matériaux abrasifs tels que sables, graviers, cailloux, pulvérulents, etc.

Utilisé également en postes fixes dans tous types d'industries (mines, carrières, cimenteries, fonderies, industries mécaniques et métallurgiques).

AVANTAGES

- ¹ Armature imputrescible.
- ¹ Revêtement lisse, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques.
- ¹ Excellente résistance du tube à l'abrasion.
- ¹ Forte épaisseur de la paroi adaptée aux utilisations sévères.
- ¹ Peut s'utiliser en aspiration (-0.9bar) ou refoulement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Tube : NR/SBR résistant à l'abrasion, noir, lisse.

Armature : nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Revêtement : SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect grain toile.

Température : -40 °C à +90 °C.

Propriétés électriques : tube et revêtement conducteurs, $R < 10^6 \Omega/m$, avec tresse de masse.





MINING & QUARRIES

TRELLVAC Transport HD



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (:) ou min. de cde m
51.0	64.0 ±1.0	5	15	0.9	210	1.7	20	5500753	120
51.0	64.0 ±1.0	5	15	0.9	210	1.7	40	5500752	120
63.0	75.5 ±1.0	5	15	0.9	250	2	20	5500755	120
63.0	75.5 ±1.0	5	15	0.9	250	2	40	5500754	1
76.0	90.0 ±1.5	5	15	0.9	300	2.7	20	5500757	160
76.0	90.0 ±1.5	5	15	0.9	300	2.7	40	5500756	1
90.0	104.0 ±1.5	5	15	0.9	350	3.2	20	5500759	120
90.0	104.0 ±1.5	5	15	0.9	350	3.2	40	5500758	1
102.0	117.0 ±1.5	5	15	0.9	400	3.6	20	5500761	160
102.0	117.0 ±1.5	5	15	0.9	400	3.6	40	5500760	1
110.0	124.0 ±2.0	5	15	0.9	430	3.9	20	5500763	120
110.0	124.0 ±2.0	5	15	0.9	430	3.9	40	5500762	1
115.0	131.0 ±2.0	5	15	0.9	450	4.3	20	5500765	120
115.0	131.0 ±2.0	5	15	0.9	450	4.3	40	5500764	1
127.0	143.0 ±2.0	3	10	0.9	510	5	20	5500767	1
127.0	143.0 ±2.0	3	10	0.9	510	5	40	5500766	1
140.0	156.0 ±2.0	3	10	0.9	580	6.2	20	5500769	40
140.0	156.0 ±2.0	3	10	0.9	580	6.2	40	5500768	40
152.0	168.0 ±2.0	3	10	0.9	640	5.7	20	5500771	1
152.0	168.0 ±2.0	3	10	0.9	640	5.7	40	5500770	1
165.0	182.0 ±2.0	3	10	0.9	700	7.2	10	5500772	40
204.0	222.0 ±2.0	3	10	0.9	820	10	10	5501132	1

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING