ZEPHIR S

MINING & QUARRIES

Aspiration industrielle de produits vrac



APPLICATIONS

Aspiration de débris et poussières industriels.

Convient au transport de petites particules et de produits modérément abrasifs.

AVANTAGES

- Très léger et maniable.
- Excellents rayon de courbure et souplesse.
- Très bonne résistance à l'écrasement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR résistant à l'abrasion, beige, lisse.
Armature : plis textiles avec hélice de renforcement en acier.
Revêtement : tissu enduit de caoutchouc naturel, blanc, aspect ondulé.
Température : -30°C à +70°C.



MINING & QUARRIES | **ZEPHIR S**



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (ι) ou min. de cde m
30.0 ±1.5	4.5 ±0.75	39.0 ±1.5	0.8	150	0.5	10	0126702	20
35.0 ±1.5	4.5 ±0.75	44.0 ±1.5	0.8	175	0.57	10	0123919	10
40.0 ±1.5	4.5 ±0.75	49.0 ±1.5	0.8	200	0.63	10	0074118	20
50.0 ±1.5	4.5 ±1.0	59.0 ±2.0	0.8	250	0.79	10	0201844	ι
60.0 ±1.5	4.5 ±1.0	69.0 ±2.0	0.8	300	0.9	10	0201845	20
70.0 ±1.5	4.5 ±1.0	79.0 ±2.0	0.8	350	1.02	10	0074130	20
80.0 ±1.5	5.5 ±1.0	91.0 ±2.0	0.8	400	1.46	10	0201846	ι
100.0 ±1.5	5.5 ±1.0	111.0 ±2.0	0.8	500	1.79	10	0201847	ι
105.0 ±1.5	5.5 ±1.0	116.0 ±2.0	0.8	525	1.84	10	0070668	20
115.0 ±1.5	5.5 ±1.0	126.0 ±2.0	0.8	575	2	10	0070553	20
125.0 ±1.5	5.5 ±1.0	136.0 ±2.0	0.8	625	2.23	10	0095689	ι
150.0 ±1.5	7 ±1.0	164.0 ±2.0	0.8	750	3.76	10	0202128	ι

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).