

MILLESIME



FOOD & BEVERAGE

Lebensmittelindustrie
Förderschläuche



EINSATZBEREICH

Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel wie Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Soda, Essig und Alkohol bis 96%, mit Ausnahme von fetthaltigen Lebensmitteln und Ölen.

Schlauch für Silofahrzeuge für eine Temperatur bis +140 °C.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Leichte Handhabung, gute Flexibilität.
- ¹ Geeignet zur Ausrüstung von Tankfahrzeugen, mit Ausnahme von Druckverbindungen direkt am Kompressor.
- ¹ Die glatte, nahtlose, weiße lebensmittelbeständige Seele verhindert das Wachstum von Bakterien.
- ¹ Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max. 140 °C.
- ¹ Alterungs- und witterungsbeständige Schlauchdecke.
- ¹ Enthält keinerlei Phtalate.

AUFBAU

Seele: EPDM lebensmittelbeständig, weiß, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlschrauben.

Decke: EPDM witterungsbeständig, blau, fein stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30 °C bis +100 °C.

Für flüssige Medien, bis +140 °C für Heißluft.

NORM UND ZULASSUNG

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.



FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.



Französische Gesetzgebung.



Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

SCHLAUCHARMATUREN

Speziell entwickelte Armaturen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, um die optimale Verbindungen für die Schlauchleitungen zu erhalten.

ZUSATZINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.



**FOOD & BEVERAGE****MILLESIME**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	UNTER- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
25.0 -0/+1.0	36.0 ±1.0	10	30	0.9	55	0.75	20	5500495	1
25.0 -0/+1.0	36.0 ±1.0	10	30	0.9	55	0.75	40	5500496	1
32.0 -0/+1.0	43.0 ±1.0	10	30	0.9	70	0.92	20	5500497	1
32.0 -0/+1.0	43.0 ±1.0	10	30	0.9	70	0.92	40	5500498	1
38.0 -0/+1.0	49.0 ±1.0	10	30	0.9	80	1.07	20	5500499	1
38.0 -0/+1.0	49.0 ±1.0	10	30	0.9	80	1.07	40	5500500	1
40.0 -0/+1.0	51.0 ±1.0	10	30	0.9	85	1.12	20	5500501	200
40.0 -0/+1.0	51.0 ±1.0	10	30	0.9	85	1.12	40	5500502	200
45.0 -0/+1.0	56.0 ±1.0	10	30	0.9	98	1.23	20	5500505	160
45.0 -0/+1.0	56.0 ±1.0	10	30	0.9	98	1.23	40	5500506	160
51.0 -0/+1.0	62.5 ±1.5	10	30	0.9	105	1.59	20	5500507	1
51.0 -0/+1.0	62.5 ±1.5	10	30	0.9	105	1.59	40	5500508	1
53.0 -0/+1.0	64.5 ±1.5	10	30	0.9	110	1.64	20	5500509	120
53.0 -0/+1.0	64.5 ±1.5	10	30	0.9	110	1.64	40	5500510	120
60.0 -0/+1.0	71.5 ±1.5	10	30	0.9	125	1.85	20	5501050	120
60.0 -0/+1.0	71.5 ±1.5	10	30	0.9	125	1.85	40	5501051	120
63.0 -0/+1.0	74.5 ±1.5	10	30	0.9	130	1.93	20	5500511	1
63.0 -0/+1.0	74.5 ±1.5	10	30	0.9	130	1.93	40	5500512	1
76.0 -0/+1.0	88.5 ±1.5	10	30	0.9	165	2.65	20	5500515	1
76.0 -0/+1.0	88.5 ±1.5	10	30	0.9	165	2.65	40	5500516	1
89.0 -0/+1.0	102.0 ±1.5	10	30	0.9	330	3.19	20	5500517	∅
102.0 -0/+1.5	115.0 ±1.5	10	30	0.9	400	3.62	20	5500521	∅
102.0 -0/+1.5	115.0 ±1.5	10	30	0.9	400	3.62	40	5500522	1
125.0 -0/+1.5	145.5 ±2.0	10	30	0.9	480	6.59	10	5501067	∅
125.0 -0/+1.5	145.5 ±2.0	10	30	0.9	480	6.59	20	5501068	1
150.0 -0/+1.5	171.5 ±2.0	10	30	0.9	570	8.05	10	5501069	1
150.0 -0/+1.5	171.5 ±2.0	10	30	0.9	570	8.05	20	5501070	1

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

∅ Je nach Lagerbestand.

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

06/05/2020