ATLANTIS

OIL & GAS

Olja och bensin
Last oljeslang



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lastning, lossning och transport av petroleumprodukter från kaj till skepp, skepp till skepp osv.

EGENSKAPER

- Flatrullningsbar. Optimal design för upprullningssystem.
- Slät innertub optimerar flödet.
- Kan levereras i längder upp till 300m.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: oljeresistant NBR, svart, slät.
Armering: syntetisk textilkord.
Yttergummi: olje- och väderbeständigt CR, svart, vävmönstrat.
Temperaturområde: -20°C till +82°C.
Elektriska egenskaper: inbyggd ledande vajer, R<0.5Ω/m (slang utan ledningsförmåga kan erhållas mot förfrågan).

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Slangarna kan levereras med invulkade END-FLEX® flänsar, pressade eller monterade med clips enligt EN 14420-3 ; fasta eller rörliga flänsar (ISO PN10, PN16, PN20 ASA150, NPT gängade, Camlock, etc).

ÖVRIG INFORMATION

Böjradien uppmätt vid arbetstryck 3.5bar.
För vikt på kopplad slang, kontakta Trelleborg.



I båda ändar:
ATLANTIS 15 - ND mm (ND inches) - L15 - Pressure rating 15bar (215PSI) - Electrically continuous or Electrically discontinuous - Non-bonded End - kvartalet/år - serial number



OIL & GAS | **ATLANTIS**



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	UTVIDGAD MUFF ID mm	MUFF LÄNGD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	MAX. LÄNGD m	LAGER (t) eller min. order m
75.0 ±0.6	6	87.0 ±1	86	100	15	45	450	300	*
100.0 ±1.6	7	114.0 ±1	110	150	15	45	600	300	*
125.0 ±2.0	7	139.0 ±1	135	175	15	45	750	300	*
150.0 ±2.0	7	164.0 ±1	164	150	15	45	900	300	*
175.0 ±2.0	7	189.0 ±1	185	225	15	45	1050	300	*
204.0 ±2.0	7	218.0 ±1	218	200	15	45	1200	300	*

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard). * Mot förfrågan.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING