

TRELLVAC Extractor LD



**MINING &
QUARRIES**

Sug- och materialtransportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lätt utsugningsslang för mindre partiklar som damm, träspån, gaser m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Lätt och flexibel.
- ¹ Utmärkta böjningsegenskaper.
- ¹ Ledande innergummi, stålspiralen kan friläggas och anslutas till avledarvajer i vardera änden om så önskas.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig SBR/NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad.

Temperaturområde: -40 °C till +90 °C.

Elektriska egenskaper: ledande inner- och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.

ÖVRIG INFORMATION

YD mätt på toppen av korrugeringen.





MINING & QUARRIES

TRELLVAC Extractor LD



ID mm	YD mm	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÅNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (,) eller min. order m
38.0	44.5 ±1.0	0.9	45	0.62	12	0025890	1
51.0	57.5 ±1.0	0.9	70	0.81	12	0025908	1
63.0	70.0 ±1.0	0.9	95	0.87	12	0025916	1
76.0	83.5 ±1.0	0.9	115	1.04	12	0025932	1
90.0	97.5 ±1.0	0.9	125	1.22	12	0025965	1
102.0	110.5 ±1.0	0.9	145	1.57	12	0025973	1
113.0	121.5 ±1.5	0.9	155	1.73	12	0025981	1
127.0	135.5 ±1.5	0.7	170	1.93	12	0026005	1
152.0	160.5 ±1.5	0.4	195	2.3	12	0026013	1
178.0	186.5 ±1.5	0.25	220	2.68	12	0026021	12
204.0	212.5 ±1.5	0.15	245	3.06	12	0026039	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING